

TBD SENKEN
SENKEN 星际

TBD155 系列长排警示灯
使用说明书



星际控股集团有限公司


1 概述

本公司生产的 TBD155 系列长排警示灯其外形美观、线条流畅,全部采用特殊高亮 LED 光源,具有穿透能力强、功耗低、亮度高、使用寿命长等特点,并采用模块驱动,使性能更加稳定可靠。

灯罩采用进口聚碳酸酯材料,并采用特殊工艺处理,使警示效果更具威慑力。


2 外形尺寸

2.1 TBD155000G



图示 1

2.2 TBD155000L



图示 2

3 技术参数

表 1 技术参数


灯型	TBD155121G	TBD155121L	TBD155141G	TBD155141L	TBD155161G	TBD155181G
参数名称						
警灯长度 A	1200	1199	1565	1481	1640	1860
脚架距离 B	LMAX=1130	LMAX=1050	LMAX=1435	LMAX=1635	LMAX=1655	LMAX=1875
净重	12kg		14kg		16kg	18kg
警灯功率	60W				80W	
扬声器功率	100-200W				100-400W	
工作电压	DC12V/24V					
颜色规格	红、黄、蓝、白					
工作温度	-40℃~+75℃					

4 线路连接与安装

4.1 安装


将警示灯放置在司机座上方车顶,松开底盘螺栓,将警示灯脚架移至跟车身左右两端对称

位置，上紧底盘调节螺栓，装上警示灯拉钩，旋紧警示灯拉钩固定螺栓（见下图），再将警示灯输入插座与报警器输出插座对插，并用胶带密封，以防进水损坏插件。




图示 3

4.2 线路连接



图示 4



图示 5

5 使用与维护

5.1 警示灯安装和调整完毕后，使用时只需打开警报器电源和灯控开关，警示灯即正常工作。

5.2 塑料罩的日常清洗可用中性洗涤剂 and 软布进行。注意：不能用汽油等有机溶剂来清洗塑料罩，否则会导致龟裂或褪色。

5.3 电源线正极距离电源 15~20cm 处应有一只相应的熔断体，以免造成意外。

注意：用户每使用两星期，需对固定拉勾的螺栓进行紧固，以防止螺栓松动，对车产生损坏。

6 装箱清单

表 2 装箱清单

名称	数量	名称	数量
长排警示灯	1 条	说明书	1 份
配套警报器或控制器	1 套	拉钩	1 副

7 售后服务

本公司生产的 TBD155 系列长排警示灯，实行三包服务，但必须是票证齐全。三包的范围是自安装调试完成之日起半个月包退，一个月内包换，一年保修。保修期过后，实行有偿服务，换件收取成本费。如自行拆卸，造成严重损毁，三包承诺失效。随着时间的推移，我们产品不断的发展，如老产品需要更新换代，我们只收取代零部件的成本及部分开发费用。

如果您的产品出现了故障，请和我们售后服务中心联系，并详细说明故障现象、产品购买日期及您的地址和联系方式。我们在全国有完善的售后服务网络，一定会在接到反馈信息后 24 小时内做出迅速反映。

售后服务中心联系电话：400-166-0577

网址：<http://www.senken.com.cn>

邮箱：info@senken.com.cn

地址：浙江省温州市月乐西街 160 号

8 关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供的图形、图表等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。

9 责任声明

本手册所描述的产品均按‘常规状态’编写，因产品升级或其他需要改制，可能对本手册进行更新，恕不另行通知，如您需要最新版手册，请与星际 400 客服联系。